

CF-R

受注生産品 薬液注入ポンプ ケミカフィーダー CF-R

受注生産品 薬液注入ポンプ

ケミカフィーダー® **CF-R** 〈CF後継機〉

CF-R0

「高耐久性ベーシックモデル」

吐出量や接液部材質が選択できます

ギヤードモータで駆動するダイヤフラム式の定量ポンプです。
シンプルで耐久性に優れています。受注生産品。

用途

次亜塩素酸ナトリウム（ピューラックス）、PAC、苛性ソーダ等の注入に。

ケミカフィーダー CF-Rの特長

モータに高性能ギヤヘッドを搭載

高強度・長寿命・低騒音

モータにサーマルプロテクタ内蔵

過負荷等による温度上昇時の自動停止機能

グリース潤滑方式を採用

往復動機構の内部確認が可能
グリース補給等のメンテナンスが容易

ケミカフィーダー CF-Rの仕様

吐出量の異なる5機種をラインナップしています。

型式※	吐出量 (mL/min)		ストローク数 (spm)		最大吐出量 (MPa)		最大ストローク長 (mm)
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
CF-R0□	0~12	0~14.5	19	23	1.0	1.0	3.0
CF-R1□	0~30	0~36	48	58	1.0	1.0	3.0
CF-R2□	0~62	0~74	96	116	1.0	1.0	3.0
CF-R3□	0~160	0~192	48	58	0.7	0.7	3.0
CF-R4□	0~320	0~384	96	116	0.5	0.5	3.0

吐出量の安定性の点から、ストローク長は20~100%の設定でご使用ください。

※型式の□には、接液部<ヘッドカバー>材質の記号が入ります。

記号	無し	M	S2	S3	TB	RH
材質	PVC	PMMA	SUS304	SUS316	チタン	リバーヘッド

「CF-R（受注生産品）」の他に「MF-R（標準品：次亜塩素酸ナトリウム専用）」がございます

マイクロフィダー® **MF-R** 標準品 ●

マイクロフィダー MF-R >

Contact

お問い合わせ

衛生や製品に関するご質問、ご相談、資料請求などございましたら
お気軽にお問い合わせください。



☎ 03-3263-6201

受付時間 9:00～17:00(土日祝日除く)

✉ 資料請求・お問い合わせ